

Appareils distributeurs - Fiche produit -



Description : Appareils 1L et 2L pour cartouches produits scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public.

Type de produit	Cartouche	Dose délivrée	Nbre de doses par cartouche
Lotion / Gel / Crème d'atelier	800 ml	1,0 ml	800
	2 L	4,5 ml	444
Mousse	800 ml	0.7 ml	1143

Caractéristiques	Avantages
Garantis à vie	Les appareils sont fabriqués à partir de composants en plastique robustes (ABS) et soumis à des tests rigoureux pour une utilisation dans les environnements à fort trafic, garantissant leur qualité et leur rendement sur le long terme.
Protection par la Technologie BioCote®	Technologie basée sur les ions d'argent : agents antimicrobiens directement injectés dans le plastique des appareils lors de leur fabrication. Ils permettent de stopper la prolifération bactérienne d'un large spectre de bactéries et moisissures. La technologie BioCote® agit tout au long de la durée de vie de l'appareil, ne s'use pas et ne s'enlève pas.
Faciles à utiliser	Grâce aux larges boutons-poussoirs, l'utilisation des appareils Deb est à la portée de tous.
Coûts maîtrisés	Dosage adapté pour un lavage des mains efficace, ce qui neutralise la surconsommation de produit.
Sécurisés	Chaque appareil est équipé d'un système de verrouillage par clé qui empêche tout accès non autorisé, évitant ainsi la contamination délibérée ou le vol du produit qui se trouve à l'intérieur.
Fenêtre de visualisation	Indique le niveau de produit dans la cartouche ce qui permet de prévoir son remplacement.
Gain de temps	Le remplacement des cartouches vides est simple et ne prend que quelques secondes
Faciles d'entretien	Les surfaces des appareils sont très faciles à nettoyer
Hygiéniques	Les inserts scellés aux cartouches par ultrasons empêchent la pénétration de l'air dans les cartouches au cours de leur utilisation. Ils évitent aussi le risque de contamination externe et garantissent la préservation du produit à chaque instant.
Sans gaspillage	Les cartouches hermétiques sont conçues pour se rétracter durant leur utilisation afin de garantir l'évacuation complète du produit et d'éviter tout gaspillage.

Code	Conditionnement unité	Cdt carton	Dimensions (mm)
PRO000HEDIS	Appareil 1L pré-perçé (livré sans coude / accessoire en acier inoxydable, à commander à l'unité : COU001)	15	H 233 x L 130 x P 115
ARM200HEDIS	Appareil 2L	8	H 290 x L 163 x P 145